


Garant**DCGW 04T001, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268096 G
GTIN	4062406578145
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

CBN modelis.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,08 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	H
Pastūma f	0,04 - 0,06 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 060202
Ašmenys	CBN

Kampo spindulys	0,1 mm
Kietlydinys	BU7220
Pjovimo briaunų forma	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui