

Mitutoyo**Griovelių mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Kalibravimas	B1
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo briaunų plotis	0,75 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo briaunų ilgis	6,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

PaslaugosKalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios
matavimo ribos 25 mm

022000 25

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios
matavimo ribos 100 mm

022010 100