

Mitutoyo**Griovelių mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo briaunų plotis	0,75 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo briaunų ilgis	6,5 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Kalibravimas	B2
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Norma	DIN 863

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100