

## Galąstuvas Original-Arkansas (pilkas), grūdėtumas 5000, mediniame dėkle, ilgis x plotis: 100X40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Produktų klasė	56Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

#### Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

#### Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

### Techninis aprašymas

Plotis	40 mm
Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	išankstinis pagalandimas
Grūdėtumas	5000
Šlifavimo priemonės	Arkanzaso kvarcitas
Produkto rūšis	Abrazyvus galąstuvas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		