

Abrazyvi dildė – Original-Arkansas (pilka), grūdėtumas 5000, keturbriaunė, Ilgis x plotis: 100X10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558682 100X10
GTIN	4037073005843
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techninis aprašymas

Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	išankstinis pagalandimas
Spalva	pilkos
Plotis	10 mm
Grūdėtumas	5000
Šlifavimo priemonės	Arkanzaso kvarcitas
Forma	keturbriaunė

Produkto rūšis

Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		