

Galąstuvas plienui, korundas (A) rupus / smulkus, Ilgis × plotis: 150X50mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558865 150X50 |
| GTIN | 4260496536735 |
| Produktų klasė | 56Z |

Aprašymas**Modelis:**

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

Korundas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje korundas (A), grūdelių dydis 100 (stambūs); viršuje – tauriojo korundo grūdelių dydis 280 / 320 (smulkūs).

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Lygūs galąstuvai papildomai apdirba plokščius paviršius.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|----------------------|
| Plotis | 50 mm |
| Smulkumo laipsnis | rupus / smulkus |
| Ilgis | 150 mm |
| Aukštis | 25 mm |
| Produkto rūšis | Abrazyvus galąstuvus |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |