

Mitutoyo**Griovelį mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo briaunų ilgis	6,5 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Matavimo briaunų plotis	0,75 mm
Sraigto \emptyset	6,35 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Kalibravimas	B2
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100