




Pleištiniai 4 kumštelių tekinimo griebtuvai ROTA-M-flex 2+2, Išorinis skersmuo: 315mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313101 315
GTIN	2050002052956
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

4 kumštelių rankinis griebtuvas sujungia 2, 3 ir 4 kumštelių griebtuvų pranašumus ir funkcijas ir yra itin lankstus naudoti tekinimo, frezavimo staklėse ir frezavimo centruose. Dėl priešingų kumštelių porų, sujungtų žiedo sistema, ruošiniai tvirtinami centralizuotai. Kompensavimo mechanizmas taip pat leidžia centralizuotai fiksuoti plonasienius ruošinius. Stacionariems darbams reikia fiksuoti naudojant laikiklius arba adapterio plokštes.

- **Užfiksuoja apvalius, kubinius ir geometriškai netaisyklingus ruošinius.**
- **Sandari konstrukcija - todėl taip pat tinka lietoms ir kaldintoms dalims.**
- **Vizualinio indikatoriaus kaištis, užtikrinantis patikimą komponento tvirtinimą.**
- **Taip pat gali būti naudojamas kaip 2 kumštelių griebtuvas.**

Standartas:

ISO 702-4

Tiekimo sudėtis:

Griovelių spraustukas arba tvirtinimo varžtai ir užveržimo raktai.

Pastaba:

Užspaudimo kumšteliai į komplektą neįeina. Pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Svoris	63 kg
Serija	ROTA-M flex
maksimalus sūkių skaičius	2200 min ⁻¹
IšorinisØ A	315 mm
maksimali užspaudimo jėga	100 kN
maksimalus sukimo momentas	120 Nm
Užspaudimo lygis viename kumštelyje	5,1 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga	9,5 mm
Žiaunų skaičius	4
Veikimas	rankinis
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas