




## Pleištiniai 4 kumštelių tekimo griebtuvai ROTA-M-flex 2+2, Išorinis skersmuo: 1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313101 1000
GTIN	2050002053007
Produktų klasė	33U

### Aprašymas

#### Modelis:

4 kumštelių rankinis griebtuvas sujungia 2, 3 ir 4 kumštelių griebtuvų pranašumus ir funkcijas ir yra itin lankstus naudoti tekimo, frezavimo staklėse ir frezavimo centruose. Dėl priešingų kumštelių porų, sujungtų žiedo sistema, ruošiniai tvirtinami centralizuotai. Kompensavimo mechanizmas taip pat leidžia centralizuotai fiksuoti plonasienius ruošinius. Stacionariems darbams reikia fiksuoti naudojant laikiklius arba adapterio plokštes.

- **Užfiksuoja apvalius, kubinius ir geometriškai netaisyklingus ruošinius.**
- **Sandari konstrukcija - todėl taip pat tinka lietoms ir kaldintoms dalims.**
- **Vizualinio indikatoriaus kaištis, užtikrinantis patikimą komponento tvirtinimą.**
- **Taip pat gali būti naudojamas kaip 2 kumštelių griebtuvas.**
- **Naudojamas kaip fiksuotų kumštelių spaustuvas.**
- **Mažesnio svorio monolito dizainas.**

#### Tiekimo sudėtis:

Griovelių spraustukas arba tvirtinimo varžtai ir užveržimo raktai.

#### Pastaba:

Užspaudimo kumšteliai į komplektą neįeina. Pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Serija	ROTA-M flex
IšorinisØ A	1000 mm
Svoris	520 kg
maksimalus sūkių skaičius	700 min <sup>-1</sup>
maksimali užspaudimo jėga	180 kN
maksimalus sukimo momentas	250 Nm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga	17,8 mm
Užspaudimo lygis viename kumštelyje	10 mm
Žiaunų skaičius	4
Veikimas	rankinis
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvas