




## Pleištiniai 4 kumštelių tekinimo griebtuvai ROTA-M-flex 2+2, Išorinis skersmuo: 400mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313101 400
GTIN	2050002052963
Produktų klasė	33U

### Aprašymas

#### Modelis:

4 kumštelių rankinis griebtuvas sujungia 2, 3 ir 4 kumštelių griebtuvų pranašumus ir funkcijas ir yra itin lankstus naudoti tekinimo, frezavimo staklėse ir frezavimo centruose. Dėl priešingų kumštelių porų, sujungtų žiedo sistema, ruošiniai tvirtinami centralizuotai. Kompensavimo mechanizmas taip pat leidžia centralizuotai fiksuoti plonasienius ruošinius. Stacionariems darbams reikia fiksuoti naudojant laikiklius arba adapterio plokštes.

- **Užfiksuoja apvalius, kubinius ir geometriškai netaisyklingus ruošinius.**
- **Sandari konstrukcija - todėl taip pat tinka lietoms ir kaldintoms dalims.**
- **Vizualinio indikatoriaus kaištis, užtikrinantis patikimą komponento tvirtinimą.**
- **Taip pat gali būti naudojamas kaip 2 kumštelių griebtuvas.**

#### Standartas:

**ISO 702-4**.

#### Tiekimo sudėtis:

Griovelių spraustukas arba tvirtinimo varžtai ir užveržimo raktai.

#### Pastaba:

Užspaudimo kumšteliai į komplektą neįeina. Pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Serija	ROTA-M flex
Svoris	125 kg
maksimalus sūkių skaičius	1500 min <sup>-1</sup>
IšorinisØ A	400 mm
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
maksimali užspaudimo jėga	150 kN
Vieno kumštelio užspaudimo eiga	14,5 mm
Užspaudimo lygis viename kumštelyje	7,9 mm
Žiaunų skaičius	4
Veikimas	rankinis
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvas