




Pleištiniai 4 kumštelių tekimo griebtuvai ROTA-M-flex 2+2, Išorinis skersmuo: 800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313101 800
GTIN	2050002052994
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

4 kumštelių rankinis griebtuvas sujungia 2, 3 ir 4 kumštelių griebtuvų pranašumus ir funkcijas ir yra itin lankstus naudoti tekimo, frezavimo staklėse ir frezavimo centruose. Dėl priešingų kumštelių porų, sujungtų žiedo sistema, ruošiniai tvirtinami centralizuotai. Kompensavimo mechanizmas taip pat leidžia centralizuotai fiksuoti plonasienius ruošinius. Stacionariems darbams reikia fiksuoti naudojant laikiklius arba adapterio plokštes.

- **Užfiksuoja apvalius, kubinius ir geometriškai netaisyklingus ruošinius.**
- **Sandari konstrukcija - todėl taip pat tinka lietoms ir kaldintoms dalims.**
- **Vizualinio indikatoriaus kaištis, užtikrinantis patikimą komponento tvirtinimą.**
- **Taip pat gali būti naudojamas kaip 2 kumštelių griebtuvas.**
- **Naudojamas kaip fiksuotų kumštelių spaustuvas.**
- **Mažesnio svorio monolito dizainas.**

Tiekimo sudėtis:

Griovelių spraustukas arba tvirtinimo varžtai ir užveržimo raktai.

Pastaba:

Užspaudimo kumšteliai į komplektą neįeina. Pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Serija	ROTA-M flex
IšorinisØ A	800 mm
maksimalus sūkių skaičius	800 min ⁻¹
Svoris	395 kg
maksimalus sukimo momentas	250 Nm
maksimali užspaudimo jėga	180 kN
Užspaudimo lygis viename kumštelyje	10 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga	17,8 mm
Žiaunų skaičius	4
Veikimas	rankinis
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvas