




Pleištiniai 4 kumštelių tekimo griebtuvai ROTA-M-flex 2+2, Išorinis skersmuo: 630mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313101 630
GTIN	2050002052987
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

4 kumštelių rankinis griebtuvas sujungia 2, 3 ir 4 kumštelių griebtuvų pranašumus ir funkcijas ir yra itin lankstus naudoti tekimo, frezavimo staklėse ir frezavimo centruose. Dėl priešingų kumštelių porų, sujungtų žiedo sistema, ruošiniai tvirtinami centralizuotai. Kompensavimo mechanizmas taip pat leidžia centralizuotai fiksuoti plonasienius ruošinius. Stacionariems darbams reikia fiksuoti naudojant laikiklius arba adapterio plokštes.

- **Užfiksuoja apvalius, kubinius ir geometriškai netaisyklingus ruošinius.**
- **Sandari konstrukcija - todėl taip pat tinka lietoms ir kaldintoms dalims.**
- **Vizualinio indikatoriaus kaištis, užtikrinantis patikimą komponento tvirtinimą.**
- **Taip pat gali būti naudojamas kaip 2 kumštelių griebtuvas.**

Standartas:

ISO 702-4.

Tiekimo sudėtis:

Griovelių spraustukas arba tvirtinimo varžtai ir užveržimo raktai.

Pastaba:

Užspaudimo kumšteliai į komplektą neįeina. Pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	950 min ⁻¹
Svoris	307 kg
Serija	ROTA-M flex
IšorinisØ A	630 mm
maksimali užspaudimo jėga	180 kN
maksimalus sukimo momentas	250 Nm
Užspaudimo lygis viename kumštelyje	10 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga	17,8 mm
Žiaunų skaičius	4
Veikimas	rankinis
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekimo griebtuvas