


**HOLEX****Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, lenkti, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952445 8
GTIN	4062406573089
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952445: 1 vnt.

GARANT dvipusis kilpinis veržliaraktis Nr. 615950 dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Plotis G	8
Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	8
Plotis	200 mm
Svoris	1,316 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

---

**Priedai**

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615950 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615950 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 19X22 mm	615950 19X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X21 mm	615950 18X21
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615950 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615950 16X17
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952445	952001 952445
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615950 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615950 14X15