



## Skaitmeninis plastikinis slankmatis digiMax®, Tipas: 150D



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	412830 150D
GTIN	4010995294229
Produktų klasė	46P

### Aprašymas

#### Modelis:

Nemetalinė High-Tech medžiaga su 50 % plaušo.

Skaitmenų aukštis 7,5 mm, 5-ių vietų skaitmeninis rodmuo

**Matavimo diapazonas 0 – 150 mm.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

### Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	7,5 mm
Gylmatis	plokščia
Maitinimas	Baterijos
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Leistina paklaida	0,05 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------