

HOLEX**Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415525 500
GTIN	4062406579548
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Slankmatis matavimams viduje ir išorėje (su iš anksto nustatytais). Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su dideliais skaitmenimis. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios **dvigubos prizminės kreipiamosios**. Matavimo žiaunos iš nerūdijančio plieno, kruopščiai šlifotos. Su dviem stumiamais ir **keičiamais matavimo antgaliais. Su matavimo jėgos ribojimu.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Kontrolinis kalibras Nr. 415527 dyd. Set. Matavimo antgalis su sriegiu M2,5 Nr. 415526 dyd. 90 su sriegiu M2,5 specialiems liestukams Nr. 434900 – 434910.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Maitinimas	Baterijos
Svoris	0,75 kg
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Antgalių ilgis	90 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Kalibravimas	A1
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo antgaliai	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	ABS
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
--	---------------