

**HOLEX****Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, Matavimo diapazonas: 3000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 415525 3000   |
| GTIN             | 4062406579593 |
| Produktų klasė   | 42A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Slankmatis matavimams viduje ir išorėje (su iš anksto nustatytais). Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su dideliais skaitmenimis. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios **dvigubos prizminės kreipiamosios**. Matavimo žiaunos iš nerūdijančio plieno, kruopščiai šlifotos. Su dviem stumiamais ir **keičiamais matavimo antgaliais. Su matavimo jėgos ribojimu.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Kontrolinis kalibras Nr. 415527 dyd. Set. Matavimo antgalis su sriegiu M2,5 Nr. 415526 dyd. 90 su sriegiu M2,5 specialiems liestukams Nr. 434900 – 434910.

**Techninis aprašymas**

|   |               |
|---|---------------|
| Leistina paklaida                       | 0,25 mm       |
| Maitinimas                              | Baterijos     |
| Kalibravimas                            | A1            |
| Matavimo ribos (diapazonas)             | 0 - 3000 mm   |
| Padalos vertė, pasirenkama              | mm / coliai   |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip          |
| Svoris                                  | 3,2 kg        |
| Antgalių ilgis                          | 150 mm        |
| Įmontuotų baterijų Nr.                  | 081560 CR2032 |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Padalos vertė             | 0,01 mm                |
| Padalos vertė             | 0,0005 in              |
| Baterijų kiekis           | 1                      |
| Vidinių matavimo žiaunų Ø | 20 mm                  |
| Norma                     | Gamykliniai standartai |
| Matavimo antgaliai        | taip                   |
| Matavimo prietaisai       | skaitmeninis           |
| Medžiaga                  | ABS                    |
| visos dalys               | grūdintas              |
| Produkto rūšis            | Slankmatis dirbtuvėms  |

## Paslaugos

|  |             |
|--|-------------|
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 3000 mm | 021000 3000 |
|--|-------------|

## Priedai

|   |               |
|---|---------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|