

Mitutoyo**Skaitmeninis gylmatis AOS su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418711 300
GTIN	4946368846460
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiam ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	16×3,5 mm
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Pakuotė	Dėklas
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300