

## Mitutoyo

### Skaitmeninis ABS slankmatis dirbtuvėms IP67 su snapeliais / standartiniais matavimo paviršiais, Matavimo diapazonas: 200mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415355 200
GTIN	4946368727103
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

#### Techninis aprašymas

Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Antgalių ilgis	60 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,01 mm
Maitinimas	Baterijos

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Kalibravimas	A1
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200