

**Akumuliatorinis tepalo pistoletas, Tipas: C18PCG-310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Produktų klasė	03L

**Aprašymas****Modelis:**

- Automatinis stūmoklio grąžinimas apsaugo nuo lašų susidarymo.
- Elektroninis išspaudimo greičio valdymas naudojant nustatymo ratuką 6 lygmenimis.
- REDLINK™ elektronika – mašinos ir akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Nuolatinis sandarinimo priemonės srautas, mažesnis burbuliukų susidarymas ir pilnai išnaudojamas kasetės turinys.
- Optimalus visiems įprastiems klijams ir sandarikliams, net esant žemesnei temperatūrai.
- Vieno langelio stebėjimas optimaliam tarnavimo laikui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1x akumuliatorių paketu M18 B2, 1x įkrovikliu M12-18 C, įrankių krepšiu.

**Techninis aprašymas**

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	1
tinka tūtelės dydžiams	310 g
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah

Svoris su akumuliatoriumi	2,3 kg
maksimalus išspaudimo slėgis	459 kg
Pakuotė	krepšys
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Tepalinė

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB3	073808 MHB3
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB8	073810 MHB8
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Akumuliatoriaus tipas M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB55	073809 MHB55