

Garant**Kotinė freza, be dangos, Ø k10 DC: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191530 25
GTIN	4045197103482
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Dantų skaičius Z	6
Koto Ø D_s	25 mm
Bendras ilgis L	166 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	90 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		