

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalios keičiamos plokštelės indeksuotos šešiais lygmenimis. Jei laikomasi maksimalaus pjovimo gylio, galima naudoti šešias pjovimo briaunas.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$  mm.

Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 2,5 mm  $a_p$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,35 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RPKW 10T3MOT

Tipas: ST1400

**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKW 10T3MOT
Ašmenys	HM
Tipas	ST1400
Kietlydinys	HB7515
Pastūma $f_z$ per dantį	0,35 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	330 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Ketus (G)	tinka	220 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		