

**Šalmas EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Produktų klasė	09W

Aprašymas**Modelis:**

Apsauginį šalmą galima derinti su EVO® Vista® uždedamų akinių šalmų technologija ir inovatyvia „Dualswitch™“ smakro dirželių sistema. Smakro dirželio atlaisvinimo jėga nustatoma pagal EN397 ir EN12492 standartus. Dėl kelių dangų kombinacijos, integruoti akiniai apsaugo nuo UV spindulių, įbrėžimų ir smūgių. Dėl reguliuojamų sukiojamų laikiklių, uždedamus akinius prirėikus galima lengvai patraukti ir išplėsti. Su vidiniu, kompaktišku EPP apvalkalu (išplėstu polipropilenu) apsauginis šalmas užtikrina apsaugą nuo smūgių į šonus pagal EN12492, taip pat optimalų šalmo vėdinimą. Tuo pat metu dėl EN50365, šalmą taip pat galima naudoti atliekant elektros instaliavimo darbus.

- **6 taškų diržo juosta.**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu.**
- **Prakaitą sugerianti juostelė iš PU dengtos medvilnės.**
- **Su užsukamu uždarymu.**
- **Šviesą atspindintys elementai pagerina matomumą.**

Paskirtis:

Pramonės, statybos, montavimo, civilinės inžinerijos, elektros instaliavimo darbai.

Standartas:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Techninis aprašymas

dydis	53 - 64 cm
stiklų danga	nesubraižomi
stiklų danga	nesubraižomi
Svoris	580 g
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Spalva	baltas
Stiklų medžiaga	Polikarbonatas
Stiklo žymėjimas	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šoninės deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki -30 °C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo purslų
Šalmo ypatybės	Elektros izoliacija
Šalmo pagrindo medžiaga	ABS
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Smakro dirželis Tipas 2P	097843 2P
Kaklo apsauga EVO® Spalva GREY	097834 GREY