

Biuro stalas, Plotis: 1600mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	974042 1600
GTIN	2050002050792
Produktų klasė	91Q

Aprašymas**Modelis:**

Patogus biuro stalas, reguliuojamo **aukščio** (reguliavimo ribos **680 – 820 mm**). Tvirtas pagrindas su skersiniu rėmu.

Kojelės iš 2 mm figūrinio plieninio vamzdžio, 50/50 mm, kvadratinės. Tvirtai prijungtos prie sutvirtinimo rėmo. Ergonomiškai sukonstruotas stovas suteikia optimalios erdvės kojoms. Melamino stalviršis dekoratyviniu paviršiumi, 25 mm storio.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Rėmas yra 3 spalvų: baltos, aliuminio-sidabro, metalo pilkumo.

Pastaba:

Metalinis pilkas stalviršis nerekomenduojamas dėl stiprių atspindžių.

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos	680 - 820 mm
Gylis	800 mm
Plotis	1600 mm
Darbastalio storis	25 mm
Plokštės dydis	Stačiakampis

Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	25 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Spalvos pasirinkimas	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produkto rūšis	Biuro stalias