

## Biuro stalas, Plotis: 2000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	974042 2000
GTIN	2050002053502
Produktų klasė	91Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogus biuro stalas, reguliuojamo **aukščio** (reguliavimo ribos **680 – 820 mm**). Tvirtas pagrindas su skersiniu rėmu.

Kojelės iš 2 mm figūrinio plieninio vamzdžio, 50/50 mm, kvadratinės. Tvirtai prijungtos prie sutvirtinimo rėmo. Ergonomiškai sukonstruotas stovas suteikia optimalios erdvės kojoms. Melamino stalviršis dekoratyviniu paviršiumi, 25 mm storio.

#### Spalva:

**Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų:** karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

**Rėmas yra 3 spalvų:** baltos, aliuminio-sidabro, metalo pilkumo.

#### Pastaba:

Metalinis pilkas stalviršis nerekomenduojamas dėl stiprių atspindžių.

**Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31:** buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

### Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos	680 - 820 mm
Plotis	2000 mm
Gylis	800 mm
Plokštės dydis	Stačiakampis
Darbastalio storis	25 mm

Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	25 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Spalvos pasirinkimas	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produkto rūšis	Biuro stalas