

Akustinė pertvara, Tipas: 2000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974151 2000
GTIN	2050002053601
Produktų klasė	91Q

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Akustiškai efektyvi stalo skiriamoji sienelė užtikrina garso izoliaciją, privatumą ir organizuotą paviršių. Skiriamoji sienelė yra užfiksuojama.

Galima tvirtinti ant bet kokio stačiakampio stalo naudojant gnybtą. Organizacinio profilio tvirtinimas prie stalo užtikrina stabilumą. Skiriamoji sienelė tvirtinama į organizacinį profilį.

Spalva: Skiriamoji sienelė šviesiai pilka, organizacijos profilis galimas 3 spalvų: balta, šviesiai pilka, tamsiai pilka.

Standartas:

Schallschutzprüfung nach DIN EN ISO 354:2003. Schallabsorptionskoeffizient $\alpha_w = 0,90$ (entspricht Absorptionsklasse A) nach DIN EN ISO 11654:1197.

Tinka:

Nr. 974024; 974042.

Spalvos pasirinkimas: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Aukštis: 380 mm

Aukštis virš plokštės: 420 mm

Plotis: 2000 mm

Gylis: 43 mm

Svoris: 12 kg

Techninis aprašymas

Svoris	12 kg
Aukštis virš plokštės	420 mm
Aukštis	380 mm

Gylis	43 mm
Plotis	2000 mm
Spalvos pasirinkimas	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produkto rūšis	Garsą izoliuojanti pertvara