

Elektra reguliuojamo aukščio biuro stolas, Plotis: 2000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974024 2000
GTIN	2050002050785
Produktų klasė	91Q

Aprašymas

Modelis:

Biuro stolas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą su LED indikatoriumi. Bazinė konstrukcija iš milteliais dengto, suvirinto plieninio rėmelio. Stalviršis pritvirtinamas prisukant tiesiai prie rėmo dviem asimetriškai išdėstytomis profilio sijomis. Rėmas be traversų, todėl galima pastumti gilyn su spintele su ratukais iki 560 mm aukščio. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 38 mm / sec (be apkrovos). Triukšmas mažesnis negu 50 dB. Pavažos su reguliuojamomis kojelėmis 10 mm aukščio sulyginimui. Komplekte yra apsauga nuo nuriudėjimo matuojant atsparumą.

Melamino stalviršis dekoratyviniu paviršiumi, 25 mm storio.

Standartas:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Rėmas yra 3 spalvų: baltos, aliuminio-sidabro, metalo pilkumo.

Pastaba:

Metalinis pilkas stalviršis nerekomenduojamas dėl stiprių atspindžių.

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos	650 - 1300 mm
Darbastalio storis	25 mm

Plotis	2000 mm
Didžiausia keliamoji galia	70 kg
Gylis	800 mm
Svoris	75 kg
Modelis	elektra reguliuojamas aukštis
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	25 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Spalvos pasirinkimas	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produkto rūšis	Biuro stalas