

## Spintelė su stumdomomis durimis, 2 aplankams, Plotis: 1600mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	974211 1600
GTIN	2050002053663
Produktų klasė	91Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Medinė spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir dviem lentynomis (vidurinės sienelės kairėje ir dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. 30 mm aukščio plieninis cokolis, visada tamsiai pilkas, įskaitant aukščio reguliavimo varžtus. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

#### Spalva:

**Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų:** karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

#### Pastaba:

**Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31:** buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

### Techninis aprašymas

gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Cokolio aukštis	30 mm
Aukštis	779 mm
Rankenos forma	Lanko formos rankena
Lentynų skaičius	4
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne

Korpuso paviršius	Mediena
Cokolio medžiaga su cokoliu	Lakštinis plienas taip
Plotis	1600 mm
kodus galima pasikeisti	ne
Gylis	450 mm
Naud. aukštis	699 mm
Modelis	Spintelė
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Produkto rūšis	Biuro spinta