

Uždedama spintelė su stumdomomis durimis, Plotis: 1600mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	974216 1600
GTIN	2050002053700
Produktų klasė	91Q

Aprašymas**Modelis:**

Medinė uždedama spintelė su stumdomomis durimis, vidurine sienele ir 4 medinėmis lentynomis (2 kairėje ir 2 dešinėje) 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Tinka:

Atitinkamo pločio Sideboard Nr. 974211 ir Nr. 974212.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Techninis aprašymas

Gylis	450 mm
Aukštis	1152 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne

Plotis	1600 mm
Svoris	110 kg
Lentynų skaičius	4
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
kodus galima pasikeisti	ne
Naud. aukštis	1102 mm
Modelis	Uždedama ant viršaus spinta
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Produkto rūšis	Biuro spinta