

Segtuvų spinta, Plotis: 800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974221 800
GTIN	2050002053717
Produktų klasė	91Q

Aprašymas

Modelis:

Medinė spinta su sukamomis durelėmis ir 4 metalinėmis lentynomis, 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm, gaunamas 5 segtuvų aukštis. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. Plieninis tamsiai pilkas 30 mm aukščio cokolis su aukščio reguliavimo varžtais. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

Spalva:

Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

Pastaba:

Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

Techninis aprašymas

Plotis	800 mm
Aukštis	1931 mm
kodus galima pasikeisti	ne
Gylis	450 mm

Naud. aukštis	1851 mm
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne
Svoris	113 kg
Lentynų skaičius	4
Rankenos forma	Lanko formos rankena
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas
Produkto rūšis	Biuro spinta