

## Segtuvų spinta, Plotis: 1200mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 974221 1200   |
| GTIN             | 2050002053724 |
| Produktų klasė   | 91Q           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Medinė spinta su sukamomis durelėmis ir 4 metalinėmis lentynomis, 25 mm storio, aukštis reguliuojamas kas 32 mm, gaunamas 5 segtuvų aukštis. Spintelė su tvirta stikline galine sienele. Su tamsiai pilkomis lanko formos rankenomis. Plieninis tamsiai pilkas 30 mm aukščio cokolis su aukščio reguliavimo varžtais. Cilindrinė spyna su 2 raktais.

#### Spalva:

**Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų:** karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.

#### Pastaba:

**Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31:** buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

### Techninis aprašymas

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Svoris         | 122 kg               |
| Gylis          | 450 mm               |
| Plotis         | 1200 mm              |
| Rankenos forma | Lanko formos rankena |

|   |  |
|---|--|
| Naud. aukštis                               | 1851 mm  |
| gali būti rakinamos įrangos dalimi          | ne   |
| Lentynų skaičius                            | 4  |
| kodus galima pasikeisti                     | ne   |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | ne   |
| Aukštis                                     | 1931 mm  |
| Reguliuojamas aukštis kas                   | 32 mm  |
| Spalvos pasirinkimas                        | Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas |
| Produkto rūšis                              | Biuro spinta   |