

## Mažos talpos bazinė lentyna Plotis 1000 mm, Gylis: 500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	983205 500
GTIN	4004514227522
Produktų klasė	96P

### Aprašymas

#### Modelis:

T profilių pratrauktuvas ir grindų grotelės cinkuotos, tinklelis 30×30 mm, skersinės atramos 25×2 mm. **Maksimali vienos lentynos apkrova - 150 kg.** Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Surinkimo vonelės aukštis 83 mm (bazinė lentyna 37 l / pristatoma lentyna 34 l). Greitas montavimas dėl paprasto dizaino. Naudojama iš abiejų pusių.

#### Sekcijos apkrova : 1300 kg

#### Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys: Nominalusis gylis + 36 mm.

#### Paskirtis:

Saugiam mažų pakuočių laikymui. Nutekantys skysčiai tiesiai per groteles bėga į sandariai suvirintą surinkimo vonelę.

#### Standartas:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Tiekimo sudėtis:

4 grindų grotelės, 1 uždedama lentyna, 1 surinkimo vonelė.

#### Pastaba:

Jums reikalingas papildomas grindų groteles rasite mūsų el. parduotuvėje nuo Nr. 983212 dyd. 500.

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

## Techninis aprašymas

Aukštis	2000 mm
Paskirtis	Pavojingų medžiagų stelažas
Lentynų skaičius	4
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1060 mm
Gamintojo pavadinimas	Lentyna mažoms pakuotėms
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Produkto rūšis	Lentyna mažoms pakuotėms

---

## Priedai

Grotelės grindims Tipas 500	983212 500
-----------------------------	------------