

Pristatomas stelažas mažom pakuotėms Plotis 1000 mm, Gylis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	983210 500
GTIN	4004514227539
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

T profilių pratrauktuvas ir grindų grotelės cinkuotos, tinklelis 30×30 mm, skersinės atramos 25×2 mm. **Maksimali vienos lentynos apkrova - 150 kg.** Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Surinkimo vonelės aukštis 83 mm (bazinė lentyna 37 l / pristatoma lentyna 34 l). Greitas montavimas dėl paprasto dizaino. Naudojama iš abiejų pusių.

Sekcijos apkrova : 1300 kg**Aprašymas:**

Konstrukciniai matmenys: Nominalusis gylis + 36 mm.

Paskirtis:

Saugiam mažų pakuočių laikymui. Nutekantys skysčiai tiesiai per groteles bėga į sandariai suvirintą surinkimo vonelę.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tiekimo sudėtis:

4 grindų grotelės, 1 uždedama lentyna, 1 surinkimo vonelė.

Pastaba:

Jums reikalingas papildomas grindų groteles rasite mūsų el. parduotuvėje nuo Nr. 983212 dyd. 500.

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

Techninis aprašymas

Paskirtis	Pavojingų medžiagų stelažas
Aukštis	2000 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1006 mm
Lentynų skaičius	4
Gamintojo pavadinimas	Lentyna mažoms pakuotėms
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Lentyna mažoms pakuotėms

Priedai

Grotelės grindims Tipas 500	983212 500
-----------------------------	------------