

Garant
VHM toroidinė freza, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 4/1,0 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206140 4/1,0
GTIN	4045197123435
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 4 mm

Pjovimo briaunos spindulys R_1 : 1 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 12 mm

Sužeminto koto $\varnothing D_1$: 3,8 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	12 mm
Pastūma f_z plieno frezavimui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	3,8 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
L_2	20 mm

Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	4 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto tikslumo tolerancijos nustatymas Tipas FRST	209900 FRST
--	-------------