

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto  $\varnothing$  DS / plokštelių dydžiai: 8/04mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Naudingasis gylis T	1,1 mm
Koto $\varnothing$ D <sub>s</sub>	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Mažiausias pragręžimo $\varnothing$ D <sub>min</sub>	5,2 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	4 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SDQCR/L04
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2,6 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------