

**Garant**
**Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/03mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 13
Laikiklio ISO kodas	E08X SCLCR/L03
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2,5 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 13

269028 13