

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto  $\varnothing$  DS / plokštelių dydžiai: 8/03mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	3 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	26 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis $L_3$	2,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SCLCR/L03
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 13
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Kakliuko plotis $L_4$	4 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 13

269028 13