

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/04mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	2,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Plokštelės dydis	4 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Naudingasis gylis T	1,1 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SDQCR/L04
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	5,2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Galvutės ilgis $L_1$	26 mm
Kakliuko plotis $L_4$	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Bendras ilgis L	57 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------