

Garant**Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto \varnothing DS / plokštelių dydžiai: 8/04mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Produktų klasė	21P

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Naudingasis gylis T	1,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	5,6 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SDUCR/L04
Bendras ilgis L	57 mm
Kakliuko plotis L_4	4 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
----------------------------------------------	-----------