

Garant
Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto \varnothing DS / plokštelių dydžiai: 8/04mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Produktų klasė	21P

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	26 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SDUCR/L04
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	5,6 mm
Kakliuko plotis L_4	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Naudingasis gylis T	1,5 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis