

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Laikiklio ISO kodas	E08X SVJCR/L05
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	4 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	5,5 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26

269028 26