

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SVXCR/L05
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	113 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------