

Garant**Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Produktų klasė	21P

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	5,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	2 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SVJCR/L05
Kakliuko plotis L ₄	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26

269028 26