

Garant**Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Produktų klasė	21P

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Bendras ilgis L	57 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SVLCR/L05
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------