

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešininis, Koto  $\varnothing$  DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	9,2 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Kakliuko plotis $L_4$	6 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	5 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SV95CR/L05
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
----------------------------------------------	-----------