

**Garant****Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto  $\varnothing$  DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Produktų klasė	21P

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing$ D <sub>min</sub>	9,2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	6 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto $\varnothing$ D <sub>s</sub>	8 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SV95CR/L05
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------