

Garant**Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, kairinis, Koto \varnothing DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Produktų klasė	21P

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L_4	6 mm
Koto \varnothing D_s	8 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SVLCR/L05
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Bendras ilgis L	57 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Naudingasis gylis T	3 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Mažiausias pragręžimo \varnothing D_{min}	9,2 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------