

Garant**Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM, dešinin., Koto Ø DS / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Produktų klasė	21P

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis T	3,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Bendras ilgis L	57 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10,2 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08X SVVCR/L05
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešinin.
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 26	269028 26
--	-----------