

● INNOVATEST®

Kiečio matuoklis Rokvelo FENIX, Tipas: 300RS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Produktų klasė	49G

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus kiečio pagal Rokvelą matuoklis. Tvirtas rėmas, tinkantis naudoti bet kokiomis sąlygomis dirbtuvėse. Didelis 6,5 colio pramoninis spalvotas jutiklinis ekranas. Lengvai suprantama vartotojo sąsaja su vidinių ir išorinių duomenų saugojimo galimybėmis. Kontrolinės apkrovos uždėjimas uždaroje reguliavimo grandinėje (**apkrovos elementas, Closed-Loop sistema**).

Standartas:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 ir ISO 2039/1.

Tiekimo sudėtis:

Kiečio pavyzdžių plokštelė HRC. Bazinė įranga: Rokvelo kūgis 120°, plokščias pagrindas $\varnothing = 80$ mm, Rokvelo rutulio laikiklis 1/16 colio. Įskaitant siuntimo pakuotę.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. Dėl reikiamų apkrovos lygių kalibravimo ir procedūrų kreipkitės į specialistą. Papildomi priedai, tokie kaip prizminės atramos, užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Pirminio svorio tikrinimo jėga	3; 10 kg
Ilgis	580 mm

Sąsaja	USB-2
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Indikatorius	6,5 colio jutiklinis ekranas
Rokvelo skalės	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus mėginio aukštis	240 mm
Valdymas	pusiau automatin.
Srovės tiekimas	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Aukštis	770 mm
Svoris	115 kg
maksimalus mėginio plotis	250 mm
Plotis	270 mm
Patikros metodas	pagal Rockwell-ą / Super Rockwell-ą
Padalos vertė	1 HR
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis