


Garant UNILINE

**UNI Panel, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955440 M
GTIN	4062406583293
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Plonas stovas, pagamintas iš lakštinio plieno, dviguba sienelė su perforuota sienele, kiaurymės 9 × 9 mm iš abiejų pusių, kas 37 mm, skirta perforuotų sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016.

**Nekonfigūruojama.****Pastaba:**

Ženklavimo lentas rasite Nr. 955443 –955444. Nr. 955474 ženklavimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1565 mm
Plotis	390 mm
Serija	Panel
Svoris	31 kg

Gylis	440 mm
Leistinoji apkrova	30 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Produkto rūšis	Perforuotos sienelės stovas