


Garant UNILINE

**UNI Panel, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955440 S
GTIN	4062406583286
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****Modelis:**

Plonas stovas, pagamintas iš lakštinio plieno, dviguba sienelė su perforuota sienele, kiaurymės 9 × 9 mm iš abiejų pusių, kas 37 mm, skirta perforuotų sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016.

**Nekonfigūruojama.****Pastaba:**

Ženklavimo lentas rasite Nr. 955442 – 955444. Nr. 955474 ženklavimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Aukštis: 1375 mm

Gylis: 380 mm

Plotis: 300 mm

Leistinoji apkrova: 30 kg

Svoris: 17 kg

**Techninis aprašymas**

Serija	Panel
Gylis	380 mm
Plotis	300 mm
Aukštis	1375 mm
Leistinoji apkrova	30 kg
Svoris	17 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9x9
Produkto rūšis	Perforuotos sienelės stovas